

# PC板+感光系统+PCB电钻

## PC板贴带



详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

PC板贴线

100Y 编号	厂商编号	说明	W(mm)
8241	T0.5	PC 板贴线/0.5mm	
9749	T0.6	PC 板贴线	
2893	T0.8	PC 板贴线	0.8mm
4574	T1.0	PC 板贴线	
9753	T1.2	PC 板贴线	
9750	T1.3	PC 板贴线	
9752	T1.4	PC 板贴线	
13754	T1.6	PC 板贴线	1.6mm
9751	T1.8	PC 板贴线	
7774	T2.0	PC 板贴线	2.0mm
7775	T2.5	PC 板贴线	
9748	T3.0	PC 板贴线	3.0

## PC板蚀刻用品 PCB 蚀刻机



ET-20



Heater

### 加热器

加热器被预先设定对一个有效的温度50度  
温控加热器150W

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

100Y 编号	厂商编号	说明
34928	ET-20	蚀刻机+充气机+加热器/ 110V
13263	加热器	3215A 蚀刻机 ET-10 之加热器

## PCB 处理化学用品



### 参考事项:

1. 蚀刻剂一包约刻蚀10\*15单面感光板10-20片。
2. 新液无颜色蚀刻后药液会变蓝色,依蓝色深浅约略可判断药液新旧。
3. 蚀刻液会产生气泡,此为正常现象。
4. 液温越高蚀刻越快,但请勿超过60度,(蚀刻铜箔时本身也会发热升温)
5. 新液蚀刻一片约需6分钟(液温50度),如超过45分钟尚未能蚀刻完全,请换新蚀刻液。
6. 废气蚀刻液请用另售的蓝色废液处理剂处理。

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

100Y 编号	厂商编号	说明
47822	EB-750	蓝色环保蚀刻液 190g



### 参考事项:

1. 液温: 15度到30度温高则显像快,但请勿超过30度
2. 显像液容器不与蚀刻液容器混用
3. 显像液经显像后请于24小时内使用,超过时间,显像速度会变慢甚至失效
4. 液的疲劳: 随显像的次数,显像的时间会渐次增长。
5. 液的寿命: 普通50克显像剂可使用20片左右的小块感光电路板
6. 显像时间: 随感光电路板制造后所经过的时间而使显像时间增长

100Y 编号	厂商编号	说明
2864	DP50	显像剂 50g Negative-acting photo resist liquid



### 外观特性:

棕色至黑色的固体或深红棕色的液体(溶液)。  
五气味或稍有酸味。

100Y 编号	厂商编号	说明
47674	ES20L	氯化铁
2546	ES500	氯化铁

## PCB 电路板修补工具



CW2200MTP



CW2200STP

### 特点:

- 唯一组分系统
- 高电导率
- 快速的干燥高度依附电路板
- 操作温度 400°F (205°C)

### 应用:

- 电路踪影修理
- 无焊剂连接组分
- EMI保护
- 可软焊终止
- 原型修改快

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
45527	CW2200MTP	Chemtronics	Circuitworks_导电银漆笔
23294	CW2200STP	Chemtronics	Chemtronics_导电银漆笔-日制



服务专线:台湾:886-3-5753170  
传 真:台湾:886-3-5753172  
E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深圳:86-755-83298787  
深圳:86-755-83640655  
深圳:100y@163.com

上海:86-21-34970699  
上海:86-21-64605107  
上海:100y-1@163.com