



吸烟器+附件

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	体积
35130	76-3313010		活性炭过滤棉片	135*135*9.5mm
13245	A76003		吸烟铁片+吸烟铁管 For 赛浦斯吸烟设备	
28559	B01	XYTRONIC	456DXL 吸烟调温烙铁头	



- 过滤器能力 (Dop): 99.99%
- 功率 (W): 60

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电压	吸烟量	体积	重量	噪音 dB(A) at 1M
27032	BT-75	FILTRONIC	FILTRONIC_效率型焊锡烟及尘埃滤净设备(无铅制程) ESD-Safe	100V~250 Vac	75~150 m3/h	285H*785H*240D	6.2kg	54dB



- 衣服为产品系列, 实验室, 焊剂锡
- 电压: AC115V/230V 50/60Hz
- 吸烟量: 105~126CFM

100Y 编号	厂商编号	说明
49104	CB-493A	FOR:CB-901 悬臂式手臂



- 材质分为一般型及防静电型
- 可任意摆放并调整吸烟角度, 每分钟可消除烟气 3.0-3.6mm活性炭滤网, 更换容易
- 适合生产线, 实验室, 焊锡时使用
- 电压: AC115V/230V 50/60Hz
- 吸烟量: 105~126CFM

100Y 编号	厂商编号	说明	电压	吸烟量	体积	重量	过滤网尺寸
6834	CB-901-E-115V	防静电除烟器	AC115V/230V(Option) 50/60Hz	105~126CFM	21*15*20cm	960g	135*135mm/12g
29015	CB-902-E-230V	防静电除烟器	AC115V/230V(Option) 50/60Hz	105~126CFM	21*15*20cm	960g	135*135mm/12g



- CT-628ESD 采用高效率, 低噪音强力风扇, 吸烟能力强.
- 活性炭滤网, 过滤性强, 换装容易.
- 可解决一般工厂排烟需求, 适合生产线, 实验室焊锡时使用.
- 可任意摆放并调整吸烟角度.

操作说明:

1. 先固定脚架
2. 插入活性炭滤网
3. 将电源插入适当电源 (110V/230V)
4. 将左下方电源开关打开.
5. 调整适合吸烟角度.

100Y 编号	厂商编号	说明
37687	CT-628ESD	防静电吸烟器



- 活性炭滤网, 过滤性强, 换装容易.
- 可解决一般工厂排烟需求, 适合生产线, 实验室焊锡时使用.
- 可任意摆放并调整吸烟角度.
- 高性能, 低价格.
- 材质为一般型及防静电型.

操作说明:

1. 先固定脚架
2. 插入活性炭滤网
3. 将电源插入适当电源 (110V/230V)
4. 将左下方电源开关打开.
5. 调整适合吸烟角度.

100Y 编号	厂商编号	说明	电压	体积	重量	过滤网尺寸
48407	CT-629ESD	防静电旋转臂吸菸仪	AC220V 50-60Hz	200mm*208mm*130mm	1100g	123mm*130mm



活性炭过滤棉片
尺寸: 134*134*8mm
3片/包

100Y 编号	厂商编号	说明	体积
26484	FT-130	活性炭过滤棉片	134*134*8 (mm)



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com