

黏着剂+清洁剂+胶带

环氧树脂AB胶, 瞬间接着剂

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



- 接著剂: 250AB
- 主成分: 合成树脂 (100% Epoxy 树脂)
- 使用方法: A, B 剂等量, 混合均匀后使用.
- 主要用途: 金属, 陶瓷, 玻璃, 木材, 石材, 电子零件, 硬质塑料等接著
- 灌注型: 5339-1 AB UL94V-0
- 特性: 绝缘, 防水, 密封
- 主要用途: 适用于变压器, 电容器, 二极管, 汽车电装品, PC 板零件之密封, 绝缘, 防水, 防潮.

100Y 编号	厂商编号	说明
5616	AB2504HB-ABA-B	黑色环氧树脂 AB 胶 4 小时 (灌注型)
10965	AB2504HB-ABA-C	透明色环氧树脂 AB 胶 4 小时 (灌注型)



概况: EPORITE 5339-1 系双液型环氧绝缘材料, 适用于各种电子零件灌注, 常温下, 其具有低黏度, 较长操作时间, 及室温硬化等特性. 本硬化物具有高耐热性, 及热传导性, 并拥有 UL 94V-0 的防火特性, 且耐热冲击及电气特性良好.

100Y 编号	厂商编号	说明
13604	AB5339A-AB5339B	灌注型环氧树脂 AB 胶



一般用:

瞬间接著的标准型适用于橡胶, 塑胶, 金属, 宝石, 陶瓷, 电木等的接著与修补.

100Y 编号	厂商编号	容量	说明
8385	AL207GEL	NET.2g	ALTECO_瞬间接着剂



胶状多用途:

胶状, 超高粘度型, 定点接著, 壁面接著, 不垂流, 凹凸面亦可接著, 塑胶, 金属, 皮革, 木器, 厚纸, 陶器等之接著与修补.

100Y 编号	厂商编号	容量	说明
6821	AL721-1	NET.20g	ALTECO_瞬间接着剂



4分钟硬化型:

俗称塑胶钢耐温300°F, 2液混合后4分钟硬化, 金属, 玻璃, 陶瓷, 木器, 汽车水箱等几乎所有硬的材质皆可接著与修补.

100Y 编号	厂商编号	容量	说明
2526	ALF04	NET.2 OZ	ALTECO_(AB 胶) 塑胶钢



5分钟硬化型:

2液混合后5分钟硬化, 金属, 饰品, 玻璃, 陶瓷, 木器, 硬质塑胶等几乎所有硬的材质皆可接著与修补.

100Y 编号	厂商编号	容量	说明
2527	ALF05	NET.10g	ALTECO_(AB 胶) 塑胶钢 5 分钟



双剂型环氧树脂AB 胶, 广泛应用于家庭五金零件如门窗, 皮鞋, 杯子, 把手等之修理及接著, 对于多种总材质如皮革, 金属, 塑胶, 陶瓷及玻璃, 均具有良好接著效果, 小容量包装, 使用方便.

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	容量	说明
44916	LB006	Bondite	NET:2x15ml	BONDITE_标准型 AB 胶-90 分钟
44917	LB007	Bondite	NET:2x15ml	BONDITE_快速型 AB 胶-5 分钟
44918	LB008	Bondite	NET:2x15ml	BONDITE_快速金属型 AB 胶-4 分钟



产品编号: 605

主要用途: 金属, 橡胶, 玻璃, 皮革, 木材, 电气制品, 泡棉, 三合板之接著
 包装规格: 300公克, 750公克, 3公斤, 15公斤
 黏度 (CPS/25°C): LVT 7500-8500

100Y 编号	厂商编号	容量	说明
50390	No.605	300g	神力接著剂

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com