



## 单眼显微镜

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



**特点:**

- 携带型测量显微镜能广泛用于工厂生产现场的检验测量和实验的观察研究, 尤其适用于机械制造业, 纸业, 印刷业, 纺织业等的生产现场检查
- 该产品体积小, 重量轻, 造型新颖, 操作简便, 也可供实验使用

100Y 编号	厂商编号	说明	放大倍率
18010	JM7505	带灯检测放大镜	100X



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	放大倍率	工作距高 (mm)	有/无照射/投射照明灯	目镜/物镜倍率	输入电压	照射/投明灯 电压 (V)
17998	ZTX-S1-110V	NBHG	连续变倍显微镜	7.5X~40X	90mm	有 照射/投射 照明灯	10X/0.7X~4.5X	110V/60Hz	照射: 12V/1 投射: 12V/10W



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	放大倍率	工作距高 (mm)	有/无照射/投射照明灯	目镜/物镜倍率
17683	XDT-2	NBHG	正像解剖体视显微镜	20X	80	No	10X/2X

## 双眼显微镜

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



100Y 编号	厂商编号	说明	放大倍率	工作距高 (mm)	目镜/物镜倍率	有/无照射/投射照明灯	照射/投明灯 电压 (V)	输入电压
40691	IMHM-XTL2B	XTL B6 双眼立体显微镜	7X~42X	90mm	10X/0.7X~4.2X	有 照射/投射 照明灯	110V	110V



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	放大倍率	目镜/物镜倍率	照射/投明灯 电压 (V)	输入电压	观察头
23748	SMZ140	Motic	双眼无段实体显微镜	10~40X	10X/1~4X	6W 环形灯	110V/60Hz	TRINOCULAR



**特点:**

- 视场宽广, 成像清晰, 立体感强
- 45 度倾斜双目观察, 可360 度旋转, 锁定目标, 左目镜同视度调节±5dp, 出射筒距离节范围为55-75mm
- 90 度旋转式物镜, 有三种可供选择: 1x/2x, 1x/3x, 2x/4x
- ZTX-20为立柱式支架
- 产品通过CE认证
- 输入电压为110V/60Hz或者220V/50Hz
- 每台泡沫包装, 放入内纸箱, 二台一个外箱
- 多种附件可供选择

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	放大倍率	工作距高 (mm)	目镜/物镜倍率	有/无照射/投射照明灯	照射/投明灯 电压 (V)	输入电压	观察头
17997	ZTX-20-W-WF20X-110V	NBHG	体视显微镜	40X/80X	80mm	20X/2x-4x	有 照射/投射 照明灯	照射: 12V/10W 投射: 12V/10W	110V/60Hz	BINOCULAR



**特点:**

- 视场宽广, 成像清晰, 立体感强
- 45 度倾斜双目观察, 可360 度旋转, 锁定目标, 左目镜同视度调节±5dp, 出射筒距离节范围为55-75mm
- 连续变倍物镜1x-4x
- ZTX-3E系列为三目头连续变倍显微镜
- 产品通过CE认证
- 输入电压为110V/60Hz或者220V/50Hz
- 每台泡沫包装, 放入内纸箱, 二台一个外箱
- 多种附件可供选择

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	放大倍率	工作距高 (mm)	目镜/物镜倍率	有/无照射/投射照明灯	照射/投明灯 电压 (V)	输入电压	观察头
17996	ZTX-E-SWF20X-110V	NBHG	体视连续变倍显微镜	10~40X	85mm	10X/1X~4X	有 照射/投射 照明灯	照射: 12V/10W 投射: 12V/10W	110V/60Hz	BINOCULAR



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com